

ラッシュプラス 期間限定カラー: ピンク&ホワイト

# RUSH+

## PINK OCTOBER LIMITED EDITION

「ピンクリボンキャンペーン」

大人気モデル、ラッシュプラスの期間限定カラー:ピンク&ホワイト

ボレー セーフティのフラッグシップモデル。セーフティ史上最高のデザイン性に加えてラップアラウンドのモデルは快適に頭部を包み、目を効果的に保護します。



※ラッシュプラスピンク&ホワイトの売上げの一部を乳がん研究財団BCRFに寄付します。



ガスケット&ストラップ  
1662320



ピンク&ホワイト/クリア  
RUSHPG00J

- + ユニバーサルフィット
- + PLATINUM プラチナコーティング+P
- + 調整可能ノーズピース
- + PCとラバー素材の一体成型のしなやかなテンプル

**bollé**  
SAFETY  
ボレー セーフティ

ラッシュプラス 期間限定カラー: ピンク&ホワイト

# RUSH+

## PINK OCTOBER LIMITED EDITION

モデル名	カラー	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
RUSH+	ピンク&ホワイト	クリア	RUSHPG00J	JIS	-	-	プラチナP

### テクノロジー

#### PLATINUM

超防曇・耐傷プラチナコーティング

合格が難しいと言われるEN166規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気を当ててもくもりません。
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理<sup>\*1</sup>でくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・効能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事、通常この処理でコーティング効果は消失する。

### EAN13コード

RUSHPG00J

3660740016494

### レンズ

- ・2.2mmポリカーボネイト
- ・レンズ両面プラチナコーティング(クリア、スモーク)
- ・99.99% UV385 クリアレンズ
- ・99.99% UV400 CSP

### お手入れ・保管方法

**洗浄方法:** レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴に柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。

**消毒方法:** 消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を傷める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい

**保管方法:** 直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

### 【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

### マテリアル

レンズ	PC-2.2mm 9
フレーム	PC
テンプル	PC+TPR
ストラップ	あり
スペアレンズ	なし

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle

SAFETY

ボレー セーフティ