

HEPAフィルター搭載 吸塵専用 真空掃除機

# バックマン サニーヘパシリーズ



## サニーヘパ

- 吸引側に抗菌加工を施した HEPA フィルターを標準装備。
- 排気側には高性能フィルターを装備。
- 製品に使用しているプラスチックの 95%以上に抗菌プラスチックを採用。
- 軽量・小型・コンパクト、  
パワフルなのに 54dB(A)\*と静音設計。

EN規格H14タイプ  
ろ過性能 99.995%  
**HEPA**フィルター搭載



## サニーヘパW

- 吸引側だけでなく、排気側にも抗菌加工を施した HEPA フィルターを標準装備。
- バキュームヘッドに抗菌プラスチックを採用。タンクはステンレス製。
- 23.5L の大容量紙バッグ仕様で、大量の粉塵にも対応。
- 粉体回収に適した静電気対策設計。

# 特 長

## ◆フィルターシステム (学校・病院で安心して使用できます)

### ■サニーへパ



●紙バッグ

### 紙バッグ+HEPAフィルター



●吸引側HEPAフィルター  
(抗菌加工済)



●排気側高性能フィルター

**3重**

### ■サニーへパW



●紙バッグ

### 紙バッグ+プレフィルター+ダブルHEPAフィルター



●プレフィルター  
(抗菌加工済)



●吸引側HEPAフィルター  
(抗菌加工済)



●排気側HEPAフィルター  
(抗菌加工済)

**4重**

## ◆目詰まり表示灯

紙バッグやフィルターが目詰まりした時に点灯します。

### ■サニーへパ



### ■サニーへパW



## ◆抗菌プラスチック

有機系抗菌剤を添加した樹脂を採用することで、表面に付着した大腸菌や黄色ぶどう球菌などの細菌の繁殖を抑制します。



## ◆新型高効率バキュームモーター



## 主な仕様

仕様		型式	サニーへパ	サニーへパW
電 源	V (Hz)		単相100 (50/60)	
真 空 圧	kPa(mmAq)		18 (1,836)	23.5 (2,400)
風 量	m <sup>3</sup> /min		2.3	3.5
モーター出力	W		1,050	
モーター消費電流	A		10.2	10.3
紙 バッグ 容 量	L		11	23.5
騒 音 値	dB(A)*		54	64
フィルター面積	プレフィルター	m <sup>2</sup>	-	0.216
	吸引側フィルター	m <sup>2</sup>	HEPA 0.24	HEPA 1.2
	排気側フィルター	m <sup>2</sup>	0.09	HEPA 0.328
電源コード長さ	m		14.5	8
寸 法	全 長	mm	400	410
	全 幅	mm	395	
	全 高	mm	330	710
重 量	kg		6.5	9.4

備考:性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。  
※:騒音値は本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定。

## 標準付属品

### ■サニーへパ



- ①バキュームホース
- ②ハンドパイプ
- ③延長管(2本)
- ④マスターツール
- ⑤平隙目口
- ⑥丸ブラシ
- ⑦小幅吸入口
- ⑧紙バッグ(2枚)
- ⑨ツールホルダー
- ⑩カーペット用アタッチメント
- ⑪ハードフロア用アタッチメント

### ■サニーへパW



- ①バキュームホース
- ②延長管(2本)
- ③マスターツール
- ④平隙目口
- ⑤丸ブラシ
- ⑥紙バッグ

## ■販売店

## ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<http://www.zaohnet.co.jp>

### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411 横浜/045-866-2221 大阪/06-6971-8011  
仙台/022-378-8840 長野/0268-64-6331 神戸/078-794-3101  
宇都宮/0289-76-1831 新潟/025-286-1811 岡山/086-292-5191  
水戸/029-243-2571 静岡/054-238-0671 広島/082-277-5821  
船橋/047-434-0020 金沢/076-240-8311 高松/087-870-6721  
川越/049-226-1130 名古屋/0568-31-6121 福岡/092-621-6415  
東京/03-5600-0511 京都/075-594-6211 鹿児島/099-269-7021