


- スタッキングして省スペースで保管が可能です。
- 荷物の運搬先でキャスターを仮止めする「とめたらう CH75100-2S」をセット可能。(※別売り)
- 「ビートル用ごぼれ止めセット BT-KBSET」を取付け可能。(※別売り)
- 連結して長尺物や大型荷物の運搬が可能です。
- $\phi 100 \times 5$ 輪キャスターで安定した荷物の運搬ができます。

均等荷重 250kg




警告


荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので
事故防止のため、下記の内容を厳守してください。




人や動物をのせない。




内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。



傾きやすい荷物をのせない。




斜面や凸凹のある場所
では使用しない。




- 人や動物をのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 分解や改造をしないでください。

BT700J5-E100




BT900J5-E100




材質

荷台板：再生ポリプロピレン樹脂
キャスター車輪：エラストマー樹脂


キャスターの取り外し方法




①キャスターstopperのO印の
タブを指でつまんで矢印の方向
に引きロックを外します。




②タブを指でつまんだまま上方向
に引上げキャスターstopper
を完全に取り外してください。



③キャスターstopperを外すと
上図のようにキャスターの金具
がフリーになります。




④キャスターを手前にスライドし
完全に取り外してください。
※指を挟まないようにご注意ください。



⑤キャスターを取付ける際の手順
はキャスターを本体に挿入して
キャスターstopperをパチン
と音がするまで押し込みます。

※キャスターstopperの上下



キャスターstopperの上下を
間違えないように取付けて
ください。上図のように耳が
ある方が上になります。

サイズ	品番	仕様
700 × 450mm	BT700J3-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：4.4kg
	BT700J5-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 質量：4.6kg
	BT700J3S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 (2輪S付) 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：4.6kg
	BT700J5S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 (2輪S付) 質量：4.8kg
900 × 600mm	BT900J3-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：6.1kg
	BT900J5-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 質量：6.2kg
	BT900J3S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 3 (2輪S付) 固定 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 2 質量：6.2kg
	BT900J5S2-E100	キャスター：自在 $\phi 100$ (エラストマー車輪) × 5 (2輪S付) 質量：6.4kg



“とめたろう”

Wheel Stopper

φ130・φ150 キャスター用車止め

発注コード 183-2741

品番 CH130150-2S

●台車やワゴンなどの車止めとして



適合キャスター:φ130・φ150

縦方向にはφ130,φ150両方のキャスター径が使用可能。

裏面滑り止め付 2個1組

- 裏面の滑り止め(エラストマー樹脂)がすり減ってしまった場合は、取替え樹脂(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
- 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
- 滑り止めは内側の2個と外側の2個で、高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、本体の上に車輪を押し上げることで静止効果を高めます。(右の写真参照)



材質

- 本体:PP再生樹脂
- すべり止め:エラストマー樹脂



商品
情報



⚠ 使用上のご注意

- 本製品はある程度の荷重をかけた状態での使用を想定しての設計となっております。
- 無荷重での使用の際は多少、製品と車輪の間に隙間ができることがあります。
- 使用の際は必ず2輪以上を固定するように設置してください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>



4 989999 309232