



ボトル水切りスタンド S


取扱説明書

この度は **TRUSCO**® ボトル水切りスタンドSをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

- 商品サイズ 使用時：約W12×D9.5×H16.5cm
収納時：約W14.5×D3.5×H16.5cm
- 品質表示 本体：スチール（ユニクロメッキ+粉体塗装）
滑り止め：シリコン

特長

低いサイズのボトルの水切りに便利です。
ポリ袋を被せると簡単な卓上ミニゴミ箱として、
食卓やデスク周りにも置けます。
使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。



お手入れ方法

- タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- “もらい錆”が発生するため、鉄などの異種の金属と接触させたまま長時間放置しないでください。
(もらい錆…そのものが錆びるのではなく錆びた別の物質に触れる事で錆びてしまうこと。)
- 製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。
長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。
- 水への浸け置きはお避けください。
- カビ・ヌメリを防ぐために、こまめなお手入れをおすすめします。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

⚠ 使用上のご注意

※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので、
以下の点にはご注意ください。

- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- 取り付け、干した状態で移動させないでください。
- 片寄らないようバランスよく取り付け、干してください。
- サイズや形状によっては対応しないものもあります。
- フレームを折りたたむ際、指や手等をはさまないようにご注意ください。
- 直射日光のあたる場所、火が直接あたる場所、高温になる所では使用しないでください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ **0120-509-849**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN CHINA <http://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室に
ご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

製造元 山崎実業 株式会社

