

# TRUSCO ドレッサホルダ

品番 DH-265

説明書


## 蘇る切れ味 !! 砥石の寿命倍増

150mm(6")から500mm(20")の砥石まで対応。  
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石が簡単に素早く仕上り、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。

焼入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているため従来品より十倍の耐久性があります。

### 使用方法

- \* 上記の注意事項を守って、作業の準備をして下さい。
- \* 周りの安全を確認しながら、グラインダーのスイッチを入れて砥石を回転させます。
- \* 右図の様にドレッサホルダのハンドルを両手でしっかり持ち、ヘッド部をグラインダーの受台に持たせながら刃を軽く砥石面に当てます。
- \* 砥石の回転と同調して、ドレッサの刃が勢い良く回って、砥石表面が仕上がります。
- \* ドレッサホルダを軽く左右に振らせて、刃が砥石の全面に当たる様に作業して下さい。



### 刃の交換方法

\* 刃が磨耗して交換時期になりましたら、次の順序で交換して下さい。

1. ヘッド部の8mmボルトを左右2本とも外します。
2. 六角軸受けと一緒に刃とピンが外れますから磨耗した刃を取外します。
3. 新しい刃をピンに通して六角軸受けに入れヘッド部へセットします。
4. 8mmボルトをしっかり締付けて完成です。

替刃は別売DH-265K 48枚入をご利用下さい。

### 注意

- \* 工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- \* 割れ、欠け、磨耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
- \* 無理な姿勢で作業をしないで下さい。常に足元をしっかりとせバランスを保つようにして下さい。
- \* 改造しないで下さい。加熱や加工をすると著しく品質の低下を招きます。
- \* 作業時は保護メガネ・安全靴・手袋等を必ず着用して下さい。
- \* ハンマー代わりに使用したり、衝撃を加えないで下さい。

