

DAILOVE Value

耐切創耐薬品ニトリル手袋

SN251



耐切創



耐油・耐薬品

EN 388:2016
耐切創レベル **C**

耐切創性 × 作業性



- 裏地に高密度ポリエチレン、ガラス繊維などの耐切創繊維を使用。
- 耐切創性がありながらやわらかく優れた作業性を実現。

耐油・耐摩耗性 × グリップ性



- 摩耗、油に強いニトリルゴム製。
- 手のひらはスベリにくい特殊グリップ加工。

JIS T 8116 適合



- 化学防護手袋の日本産業規格である JIS T 8116:2005 に適合。
- ガソリン、灯油、n-ヘキサンなどの透過対策に。

商品名	サイズ	全長	JAN コード	個装入数	内装箱入数	外装箱入数
ダイローブバリュー SN251	M	35cm	4940656600727	1 双／袋	10 双 (1 双 × 10 袋)	30 双 (10 双 × 3 箱)
	L		4940656600734			
	LL		4940656600741			

【材質】樹脂：ニトリルゴム 裏地：ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他

※耐切創繊維を使用していますが全く切れないことを保証するものではありません。刃物などの鋭利なものを取り扱う際には十分にご注意ください。

※袖口部分（裏地の色が異なる部分）には耐切創繊維を用いていないため耐切創性能はありません。ご注意ください。

※その他使用上の注意等については製品パッケージ裏面の説明書きをお読みください。


有害な化学物質から手を守る

化学物質によっては、液体状態で接触することによる手袋の劣化だけではなく、ガス化して手袋を通過(透過)して皮膚から侵入(経皮吸収)するものがあります。

手袋は化学物質に直接触れることが多いため、こうしたガス化した化学物質が手袋を通過すると、手から暴露されるリスクがあります。

このリスクに対応した規格が JIS T 8116(化学防護手袋)であり、化学物質がどれくらいの時間で手袋を通過して手に到達するかを評価します。

化学物質の透過メカニズム



労働安全衛生規則の改正により、有害な化学物質を取り扱う業務に従事する労働者に **不浸透性の保護手袋（化学防護手袋）** を着用させることが **義務化** されます。(2024 年 4 月 1 日～) 詳しくは厚生労働省または当社ホームページをご参照ください。

耐透過性試験データ (JIS T 8116 に基づく)

化学物質名	CAS 番号	クラス	破過時間 (分)
アセトン	67-64-1	N/A	<10
アセトニトリル	75-05-8	N/A	10
二硫化炭素	75-15-0	N/A	<10
ジクロロメタン	75-09-2	N/A	<10
ジエチルアミン	109-89-7	N/A	<10
酢酸エチル	141-78-6	N/A	<10
n-ヘキサン	110-54-3	3	90
メタノール	67-56-1	1	30
トルエン	108-88-3	N/A	<10
テトラクロロエチレン	127-18-4	N/A	10
キシレン	1330-20-7	N/A	10
イソプロピルアルコール	67-63-0	5	420

クラスは 1～6 まであり、クラス 6 が最も耐透過性に優れます。

※N/A: Not applicable=該当なし

上記は JIS T 8116 に基づいて行った透過試験結果です。破過時間は当社内における測定値であり、保証値ではありません。

手袋の使用方法や環境等により耐透過性は変化します。

上記に記載されていない化学物質の耐透過性および耐劣化性については、下記のアプリで検索するか、当社までお問い合わせください。



ホゴズル

耐透過性検索アプリ
hogosuru.dailove.com

耐油性データ (当社試験による)

試験油	耐油性
石油エーテル	◎
石油ベンジン	◎
ミネラルスピリット	◎
テレピン油	◎
ガソリン	○
軽油	◎
灯油	◎
スピンドル油	◎
マシンオイル	◎
タービンオイル	◎
モーターオイル	◎
切削油	◎

手袋表面のゴム皮膜を試験油の中に 30 分漬けこみ、その表面積が元の大きさに對して何倍になったかで判定しています。

変化が小さいほど、耐油性に優れている傾向があります。

◎1.2 倍以下 ○1.3～2.0 倍 △2.1～3.2 倍 ×3.3 倍～

耐浸透性

JIS T 8116 のピンホール試験においてクラス 2(AQL1.5) に適合しています。

クラスは 4～1 まであり、クラス 1 が最も厳しい基準で検査されていることを示します。

販売元 **ダイヤゴム株式会社**

〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町 1244

TEL: 027-268-0491



DAILOVE

ダイヤゴムホームページ
www.dailove.com



ホゴズル

耐透過性検索アプリ
hogosuru.dailove.com