

新 発 売

回転式こて先クリーナー

こて先クリーニング時、はんだの飛散でお困りではないですか？

最適なクリーニングをアシストする**FT-710登場！**

はんだの飛散やこて先の酸化などの
課題にお応えします。

- はんだ飛散防止
- 様々なはんだこて・こて先
に対応
- はんだの取れ具合を
コントロール
- こて先の温度低下が少ない
- メンテナンスが簡単
- 静電気対策仕様
(アース線は付属していません)
- 静音設計
- 消費電力は5Wの省エネルギー仕様
(ACアダプター式)

■ クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー（ハッコー599B）
の長所を持ち合わせています。

FT-710 ブラシB	FT-710 ブラシA
取れる ●	● はんだが残る
スポンジ	599B



HAKKO FT-710 ESD SAFE
TIP CLEANER


No. FT710-01 レセプタクルA付

No. FT710-02 レセプタクルB付

14,700円（14,000円 税別）

はんだの飛散を防止

密閉型設計で、不良の大きな原因、こて先クリーニング時の
はんだ飛散が無くなります。



密閉されている為、飛散しない

はんだの取れ具合をコントロール

2種類のクリーニングブラシがあります。ブラシを使い分けることで、はんだの取れ具合がコントロールできます。

ブラシ	クリーニングブラシA (付属)	クリーニングブラシB (オプション)
材 質	樹 脂	金 属
使用後 イメージ	はんだが若干残っている 	はんだが残らず取れる 
メリット	こて先の酸化を防ぎ、 こて先寿命を延ばします。	はんだ量のコントロールが 必要な微小部へのはんだ 付けに適します。

様々なはんだこて・こて先に対応

ご使用のはんだこて・こて先に合わせて、レセプタクルの
交換と高さの調節ができます。

●適用表

適用こて先	レセプタクルA	レセプタクルB	レセプタクルC
T12、T11	○		
T18、900M、T14		○	
T10、T20、T13			○

※T12シリーズの中のT12-JL02、クワッド型、トンネル型、スパチュラ型等には使用できません。

※こて先の中には標準のレセプタクルで調整できない寸法のものがあります。

その場合は販売店、もしくは代理店までご相談ください。

こて先の温度低下が少ない

水を使わないので、クリーニング時、こて先温度の低下が
少なく、より高い作業性が得られます。

メンテナンスが簡単

①金属製屑受けで、簡単に清掃。さらに駆動部を隔離して
いる為にはんだ屑の侵入がありません。



アダプターのプラグを
取り外す



カバーを持って、
ベースから分離



ベースから屑受けを取り外し、
屑受けにたまったはんだ屑を
取り除く

②クリーニングブラシの交換は工具不要。



ワンタッチ

■セット内容

- 本体(はんだ屑受けとクリーニングブラシA付)..... 1
- AC アダプター..... 1
- レセプタクル (AもしくはB)..... 1
- ゲージ..... 1
- ロックナット..... 1

■仕 様

●HAKKO FT-710

品 名	ハッコーFT-710
モーター定格	DC24V 50mA
消費電力	5W
待機電力	0.6W
外形寸法	71(W)×77(H)×107(D)mm
重 量	0.45kg
ブラシ回転数	2500rpm

●ACアダプター

定 格	DC24V 130mA
外形寸法	45(W)×40(H)×65(D)mm
重 量	0.25kg

■交換部品・オプション

品 番	品名/仕様	価 格
A1566	クリーニングブラシA/樹脂ブラシ 2個入	1,575円(1,500円 税別)
A1567	クリーニングブラシB/金属ブラシ 2個入	1,575円(1,500円 税別)
B3520	ブリーベルト	137円(130円 税別)
B3521	はんだ屑受け	273円(260円 税別)
B3523	ロックナット	588円(560円 税別)
B3517	レセプタクルA/FM-2027,FM-2028,FX-901用	315円(300円 税別)
B3518	レセプタクルB/FX-8801,900M,907,957,933用	315円(300円 税別)
B3519	レセプタクルC/FM-2026,917,FX-8301用	315円(300円 税別)

CA00330BbBa001 2009.4