




溶接用手持面

発注コード 228-2771

品番 HS

遮光レンズの装着方法

- ①遮光ガラス1枚と透明カバープレート1枚を用意します。
- ②遮光ガラスの前に透明カバープレートを当てて2枚セットにします。
- ③手持ち面の内側からレンズを装着します。



遮光ガラス及び透明カバープレートは別売です。

【材質】

- 面体／バルカナイズドファイバー
- 手持棒／プラスチック

⚠ 注意

- 取扱いには十分注意してお使いください。使用方法を誤ると怪我をする場合があります。
- アーク光には多量の有害光線が含まれているため、溶接作業には必ず遮光ガラスを装着してご使用ください。尚、透明カバープレートは遮光ガラスを保護するためのものです。
- より安全性を高めるために作業中は、溶接ヒューム対応粉じんマスク、難燃性の保護具を着用してください。
- 本来の用途以外での使用はしないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

ホームページ <http://www.trusco.co.jp/>

製造元  **山本光学株式会社**