

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

セパレートロッカー

取扱説明書

®

このたびは 当製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

使用上の安全を確保するため以下の
ことを守ってください。

- スチールロッカーを設置する場合には、倒れ防止工事を必ず行って下さい。
(倒れ防止工事については、設置方法の項を参照して下さい。)
- 次の物は、絶対に収納しないようにしてください。
 - ① 放射性物質・毒物・劇物・爆発物・揮発性物質等の危険物。
 - ② 現金、証券等貴重品。
 - ③ 冷凍、冷蔵を要する物。
 - ④ その他収納に適していない物。
- 扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 廃棄する場合は専門業者又は購入店へお申し付け下さい。




注意

1. 本スチールロッカーは屋内仕様品です。屋外には設置しないでください。
2. 直射日光やストーブ等の熱が直接あたる場所や湿気、乾燥の著しい所での使用は避けてください。変色や変形、火災の原因となります。
3. 可動部のすきまに手を入れないでください。怪我をすることがあります。
4. 本体・網棚の上に乗らないでください。転倒して怪我をすることがあります。
5. 鍵を紛失しないように管理方法を工夫してください。
6. 用途以外で使わないでください。怪我をすることがあります。
7. スチールロッカーを分解したり改造したりしないでください。
8. 不具合を発見されましたらそのままにせず、購入店へ修理をお申し付けください。
9. 棚板には最大積載量(等分布で3kg)以上の物を乗せないでください。棚板が落下したり壊れて怪我をすることがあります。
10. スチールロッカーの錠前は簡易施錠です。したがって収納物の盗難については、当社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
11. 本体や棚板の上に乗る、ぶら下がる、寄りかかるなどしないでください。転倒したり壊れて怪我をすることがあります。

設置方法

1. スチールロッカーを設置する場合には、必ず壁又は床に止めてください。地震の時に倒れることを防ぐためです。
2. 水平でない床面に設置する場合には鉄板やベニア板等を使用して水平、垂直に設置してください。水平、垂直になっているかどうかの目安は、本体と扉のすきまが平行になっていることです。
3. 倒れ防止工事の方法は、設置される建物により種々異なります。お客様側で施行が困難な場合には、購入店へお申し付けください。



仕様

1. 設置場所 屋内専用
2. 主要材質 冷間圧延鋼材
3. 表面処理 ボンデ処理
アミノアルキド樹脂焼付塗装
4. ①寸法 表-1参照
②製品質量
③標準付属品 表-2参照

保守点検

1. 鍵を万一紛失された場合には、購入店へロッカーの品番と鍵No.を告げて注文して下さい。
2. ロッカーの内外面を、清掃する場合にはぬれ雑巾を固くしぼって拭いて下さい。
汚れがひどい場合には、薄めた中性洗剤で汚れをとってから乾いた布で磨いて下さい。
酸性、アルカリ性洗剤、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
3. 扉の開まり具合を日々点検し、不具合が発生した場合には修理を購入店へ申し付けて下さい。
4. 修理用性能部品は販売打ち切り後10年間供給いたします。
5. 内部のお手入れを行う場合は、安全のため手袋を着用して下さい。

表-1 寸法・製品質量

品番	外形寸法(mm)			内形寸法(1扉)(mm)					質量(Kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	右間口(W)	中間口(W)	左間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
JL-22 2列2段 (2人用)	608	515	1790	247	—	256	475	上部 1355	33.8
JL-32 3列2段 (3人用)	900				256			下部 257	
JL-23 2列3段 (2人用)	608				—			上部 660	35.6
JL-33 3列3段 (3人用)	900				256			中部 640	

(注)扉の取手部分は、外形の奥行寸法より手前側に4mm大きくなっております。

表-2 標準付属品(1マス)

【単位:個】

品番	内部装備				
	アミ棚	名刺枠	磁気セカ-	鍵	ハンガーパイプ
JL-22 2列2段 (2人用)	上	1	1	2	1
	下	1			
JL-32 3列2段 (3人用)	上	1	1	2	1
	下	1			
JL-23 2列3段 (2人用)	上	1	1	2	1
	中	1	1	2	1
	下	1			
JL-33 3列3段 (3人用)	上	1	1	2	1
	中	1	1	2	1
	下	1			

(注)JP-32C、JP-33Cの同じ列の鍵は同一になります。

■保証の明細

お使いの当社製品が取扱説明書の注意書による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店又は下記記載のお問い合わせセンターへご連絡ください。

1.保証項目・期間

保証期間は、一般のオフィスまたはご家庭において通常の使用を想定して定めたものです。24時間年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使用での保証期間ではありません。

対象部品	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・褪色	1年
機械部・可動部	扉の開閉・錠前の故障	2年
構造部	強度・構造体による破損	3年

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2.保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・お買上げ後の輸送、異動時のお取扱いが不適当なために故障・損傷
- ・誤用・乱用及び取扱不注意による故障・損傷
- ・不当な修理または改造等使用者の責任に帰すると認められる故障・損傷
- ・火災、地震、水害、その他の天災地変及び異常電圧による故障・破損

お問い合わせ

製品に関するご質問は、商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店にお寄せください。