


# MKP-30 マルチ缶スタンド取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。  
ご使用前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使い下さい。

本製品はペール缶・一斗缶・ポリ容器用スタンドとなります。  
適合寸法、使用方法等は裏面をご覧ください。  
お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保管して下さい。

## 組立順序




## 表示マークについて



**警告**

記載されている内容を守らなければ、死亡や障害事故が生じる危険のあることを示します。



**注意**

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。  
※破損したまま使用しますと、転倒や転落による障害事故の原因になります。

## 【安全作業のために、必ず守っていただきたいこと。】

### 使用条件について

### 警告 火気厳禁



- 警告 使い方を誤ったり、用途以外の使い方をしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。
- 警告 金具がロック状態であることを必ず確認して下さい。ロック状態でないときに使用すると、缶が急に落下して危険です。
- 警告 地面や床が滑りやすい場所には設置しないで下さい。
- 警告 この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出して下さい。
- 注意 組立時、ガタつかないように、ボルト・ナットを確実に締め付けて下さい。

### 製造元

〒959-1145  
新潟県三条市福島新田丙1620-1  
**ダイヤ精工株式会社**  
日本製 TEL (0256) 45-3141  
FAX (0256) 45-2447

組立て前に部品の確認をしてください。

| 品名       | 数量 | 品名              | 数量  | 品名             | 数量 |
|----------|----|-----------------|-----|----------------|----|
| 左サイドフレーム | 1  | 缶ホルダー           | 組付済 | ナイロンナット (M8)   | 1  |
| 右サイドフレーム | 1  | 調整枠             | 2   | トラス小ネジ (M6×30) | 2  |
| 横パイプ     | 2  | ナイロンツマミ (M6×15) | 2   | 平ワッシャー (M6)    | 2  |
| ハンドル     | 1  | 丸皿小ネジ (M6×25)   | 4   | 押えフック          | 2  |
| ハンドル固定板  | 1  | トラス小ネジ (M6×20)  | 2   | 調整ツマミ (M6)     | 2  |
| アーム      | 1  | ばね座金 (呼び6)      | 2   | ポリ蛇口           | 1  |
| 缶ハンガー    | 1  | 六角ナット (M6)      | 4   |                |    |
| 押え板      | 1  | 平ワッシャー (M8)     | 1   |                |    |

裏面へ

■ 使用方法・装着例

調整枠使用の適用容器サイズ

□角型容器

最小□234mm～最大□240mm

○丸型容器

最小○234mm～最大○295mm


□角型○丸型容器

最小高さ294mm～最大高さ400mm

調整枠を外したときの適用容器サイズ

最大縦335mm～横338mm

調整枠を外して使用



調整枠を外したら、  
フレームに引っ掛けて  
保管してください。

直角に固定して使用(バルブ使用)

