


優れた制電効果で静電気による

製造ロスを削減し 作業効率を向上!



垂直電気抵抗値
 $4.1 \times 10^7 \Omega$

表面抵抗値
 $6.5 \times 10^7 \Omega$




制電クッションデスクマット Electrostatic cushion desk mat

生産ラインなどでの静電気は、作業者のストレスはもとより、製品の故障にもつながります。静電気を逃がすマットを使用して、作業効率アップ・製品事故削減による生産性向上に貢献します!


作業台に合わせて使える 9サイズ展開!

9サイズ展開なので作業台に合わせて切る手間がありません。




より安心、安全な 3mmのクッション性

3mmのクッション性能で商品を傷つけません。



詳しい商品詳細は裏面をご覧ください



精密機械などを扱う現場などにおすすめ！ 多彩なサイズ展開で作業をサポートします。



優れた静電気除去機能


帯電防止剤練り込み式で効果は半永久的。静電気を表面から裏面へスムーズに導きます。

性能 試験時の温度:23±1℃、湿度:25±2%R.H. (24時間以上継続)

表面抵抗値	最小: $5.5 \times 10^7 \Omega$ 最大: $8.0 \times 10^7 \Omega$
垂直電気抵抗値	最小: $3.5 \times 10^7 \Omega$ 最大: $4.6 \times 10^7 \Omega$

※試験方法 JIS L-1021-17:2007 6 B法を準用。

除電特性(人体電位減衰)曲線



抵抗数値指表 ※目安であって参考値です。

制電クッションデスクマット			ゴム・プラスチック
導電領域 $10^4 \Omega$	帯電防止領域 $10^8 \Omega$	絶縁領域 $10^{14} \Omega$	
導電領域 $R \leq 10^7 \Omega$	帯電防止領域 $R = 10^8 \sim 10^{14} \Omega$	絶縁領域 $R \geq 10^{15} \Omega$	※R=抵抗値

拭き取りが簡単

フラットな表面形状なので細かいゴミや汚れが付着しても拭き取りやすく、キレイな見た目が続きます。



制電クッションデスクマット

垂直電気抵抗値 $4.1 \times 10^7 \Omega$	表面抵抗値 $6.5 \times 10^7 \Omega$
-------------------------------------	-----------------------------------

材質 塩化ビニール 厚さ 約3mm (表面層:0.25mm)
規格色 緑

品番	サイズ(約)	重量(約)	価格
MR-155-110-1	900×600mm	1.2kg	¥ 8,900 (税込¥ 9,790)
MR-155-120-1	900×750mm	1.4kg	¥10,200 (税込¥11,220)
MR-155-130-1	1200×600mm	1.5kg	¥14,800 (税込¥16,280)
MR-155-140-1	1200×750mm	1.9kg	¥14,800 (税込¥16,280)
MR-155-150-1	1500×600mm	1.9kg	¥18,000 (税込¥19,800)
MR-155-160-1	1500×750mm	2.4kg	¥18,000 (税込¥19,800)
MR-155-170-1	1800×600mm	2.3kg	¥20,700 (税込¥22,770)
MR-155-180-1	1800×750mm	2.9kg	¥20,700 (税込¥22,770)
MR-155-190-1	1800×900mm	3.4kg	¥20,700 (税込¥22,770)

- アース線、導電板などは市販のものを求めください。●屋内用
- 寸法は多少異なる場合があります。●上記以外のサイズは製作できません。
- 温度変化により収縮する場合があります。●RoHS2、REACH対応

防災 E2210317

表面形状



裏面形状



断面形状



販売店



おかげさまで 95 周年

株式会社テラモト

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

本社 大阪府大阪市西区立売堀3-5-2 9
〒550-0012 TEL (06)6541-3333 FAX (06)6531-2323
東京本社 千葉県市川市欠真間1-8-2 3
〒272-0142 TEL (047)358-1151 FAX (047)358-7658

名古屋支店 TEL (052)324-8331 FAX (052)324-8335
札幌営業所 TEL (011)862-5901 FAX (011)862-1944
仙台営業所 TEL (022)236-9395 FAX (022)236-8190
埼玉営業所 TEL (048)669-3115 FAX (048)669-3118
横浜営業所 TEL (045)958-1370 FAX (045)958-1371
広島営業所 TEL (082)239-1551 FAX (082)239-1552
福岡営業所 TEL (092)433-7515 FAX (092)433-7565

2201_1ka_gra