



縦すべり出し窓・横すべり出し窓 兼用

PAK2485

アルミサッシ用

4mm厚パネル用

断熱パネルかんたん取付具

取扱説明書


取り付け
対応サイズ H: 700mm まで W: 800mm まで

⚠️ ご注意

窓の内面になる断熱パネルが
(ポリカ中空ボード・別売)
必要ですのでご注意ください。

必要別売品

窓の内面になる4mm厚板
ポリカ中空ボード




施工前に必ず取扱説明書をお読みください。

裏面の注意事項も必ずお読み頂き、取扱説明書は
捨てずに保管してください。

1 窓枠ゴムパッキンに 取付具を差し込む。


窓ガラスの横の長さの
 $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{4}$ 程度の所に
金具を差し込みます。




差し込みにくい場合は
カッターナイフ等で軽く
切り込みを入れてください。



窓ガラスの横の長さの
 $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{4}$ の位置に取り付け





2 パネルサイズの計測～カット。



金具を窓枠ゴムパッキンに差し込んでから
H①、W②を計測してパネルをカットします。


計測方法

H① 縦サイズ



上部

縦サイズは金具を取り付けて
図の位置から測ります。



下部

W② 横サイズ



横サイズ

横サイズは
窓枠の内側を
測ります。

3 下部にパネルを差し込む。



パネルを斜めにして下部の金具に差し込みます。

4 上部にパネルを差し込む。



指でパネルを押し曲げ(少し反らしながら)上部の金具に差し込みます。

右横の表に
計測した数値を
メモしましょう。

縦 サイズ	H①	mm
横 サイズ	W②	mm

計測した通りにパネルをカットします。

⚠️
カッターや、のこぎり等の工具を使用
する時はケガに十分注意してくださ
い。
刃先を身体の方に向けないように
してください。

完成



取り付けイメージ

使用上のご注意

- パネルを取り付ける前に既存窓の窓ガラス内側の曇り・結露の原因となる水分を拭き取ってから取り付けてください。
- ご使用開始後、窓ガラス内側の曇り・結露が改善されます。
窓ガラス内側に曇り・結露が発生した場合はパネルを取り外し、窓ガラスの水分を拭き取って再度パネルを取り付けてください。



●メンテナンス方法

プラスチック素材は静電気を帯びやすくホコリ等を吸い寄せてしまいます。
汚れ落しには中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に付けて拭いてください。
もしくは当社製品の静電防止剤「プラスタット」がおすすめです。

⚠ 注意事項

必ずお読みください

はじめに

- 当製品は別売のポリカ中空ボードと組み合わせることで断熱パネルになります。当製品だけでは断熱パネルにはなりません。

取り付け出来ない場所

- 引き違い窓や回転する窓、造作を施した窓及び天窓などの垂直壁面以外に設置された窓。
- 既存窓枠に著しい傷み(割れ、腐り等)がある窓。

施工上の注意

- カッターや、のこぎり等の工具を使用する時はケガに十分注意してください。
刃先を身体の方角に向けないようにしてください。
- パネルのカット断面は鋭利になっていますので手や指を切らないよう注意してください。

機能に関して

- 既存窓の内側に取り付け、窓と部屋の間に空気層を作り、結露軽減や冷暖房効果をアップさせる製品です。
防犯性能や一般の窓のような強度はありません。

ご使用にあたって

⚠ 警告

- 小さなお子様の手の届く位置に当製品や工具を置かないでください。
- ストープや加湿器等は室内窓から1M以上離してください。

- 窓の内面に強い風を当てないでください。

- 『断熱パネルかんたん取付具』は軽量ですので風の影響を受けやすく、開け閉めや出入りの際に誤って窓枠からはずれ、屋外や屋内へ落下した場合、事故の危険があります。

特に二階以上では屋外側へ落下することがないようにご注意ください。

⚠ 注意

- 寄りかかったり物を立てかけないでください。
- 適度に換気を行なってください。
- すべり出し窓の開閉に関しては指つまなどに注意してください。
- 長期間直射日光に当たると、劣化することがあります。
- 金具を取り外すとゴムパッキンに跡形が残る場合があります。
- 大きい窓にご使用の場合は取付具を多めに取り付けてください。
- 直射日光や空調機器の温風等が当たる、高温となる場所でご使用頂くとパネルに反り等が生じる場合があります。



株式会社 光

TEL:06-6768-2261

MADE IN JAPAN