

トライオン OTG

TRYON OTG

MAXIMUM COVERAGE

スポーティデザインのOTGモデル

眼鏡の上から着用できるOTGモデルで、初のプラチナコーティング、しなやかなテンプルが、頭部を心地よく包みます。

★PLATINUM®



PSOTRYO007JP ● クリア

- + 眼鏡の上から着用可能
- + ユニバーサルフィット
- + ★PLATINUM® プラチナコーティング
- + 長さ調整可能テンプル
- + FLEX 160° のしなやかなテンプル
- + JIS規格

bolle
SAFETY

トライオン OTG

TRYON OTG

MAXIMUM COVERAGE

モデル名	レンズ	アイテム番号	規格	コーティング
TRYON OTG トライオンOTG	 レンズ	PSOTRYO007JP	JIS	プラチナ 



テクノロジー

PLATINUM

合格が難しいと言われるEN166規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気を当ててもくもりません。
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理^{※1}でくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・効能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事、通常この処理でコーティング効果は消失すると言われています。

お手入れ・保管方法

洗浄方法：レンズ・つる等は、使用毎に清掃してください。お手入れにはB-CLEANシリーズのクリーニング製品の使用をお勧めします。

メンテナンス：レンズやフレームに傷やダメージがある場合は使用せずに、交換してください。使用後はマイクロファイバーポーチに入れて保管することをお勧めします。

保管方法：直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

マテリアル	
レンズ	PC-2.2mm - ベースカーブ 4
フレーム	-
テンプル	PC+TPR
上部保護部分	TPR
スベアレンズ	なし

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY