

針の裏面にも穴をあけてあるので、流量が多く、回収時間を短縮できます。

ピアシングプライヤー

品番	希望小売価格
TA173C	¥14,300

- 適合銅管径… $1/4"$ (6.35mm) ~ $3/8"$ (9.53mm) 用
- 接続ポート…ボールバルブ付 $1/4"$ フレアオス ■ 全長…250mm
- 冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートをつくれます。


TA173C用交換針 1個入

品番	希望小売価格
TA173C-1	¥1,980


TA173C交換針用パッキン 1個入

品番	希望小売価格
TA173C-2	¥1,000

ご使用方法




針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流量を大きくしているため、回収時間を短縮できます。



針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。

ピアシングプライヤー (TA173C) の使用方法



ピアシングツール

品番	希望小売価格
TA173B	¥5,730

- 適応銅管径… $1/4"$
- 接続ポート径… $1/4"$ フレアオス
- ハンドクランプ式
- 冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へ、ワンタッチでサービスポートがつくれます。
- 替刃 (TA173B-1) …¥1,240
- 替パッキン (TA173B-2) (5ヶ入) …¥360


バルブ付耐圧ホース
($1/4"$ Fメス× $1/4"$ Fメス)

品番	ホース長	希望小売価格
TA381KC-5	5m	¥13,500

- 両端 $1/4"$ フレア (メス) ストレート
- 常用圧力…5.5MPa
- 片側バルブ・ムシ押付


回収用ヘッダ Recovery Header

複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ




分岐数
8
分岐ポート
ボールバルブ

TA110V-32



分岐数
4

TA110-31



分岐数
4
分岐ポート
ボールバルブ

TA110V-31

回収用ヘッダ $3/8"$ 接続

品番	分岐ポート数	ボールバルブ	希望小売価格
TA110V-31	4	各分岐ポート	¥22,400
TA110V-32	8		¥43,500
TA110-31	4	回収装置側ポートのみ	¥12,000

- 接続ポート径… $3/8"$ フレア
- 最高使用圧力…4.2MPa
- 寸法…TA110V-31:145×250×40mm
TA110V-32:260×250×40mm
TA110-31:205×130×40mm
- $3/8"$ チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮
- TA110V-31/32は各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行います。



TA110V-1

分岐数
6



TA110-1

回収用ヘッダ $1/4"$ 接続

品番	分岐ポート数	ボールバルブ	希望小売価格
TA110V-1	6	全接続ポート	¥17,300
TA110-1	6	回収装置側ポートのみ	¥8,500

- 接続ポート径… $1/4"$ フレア
- 寸法…TA110V-1:190×150×40mm
TA110-1:190×85×40mm

