



# アルミフレキシブルダクト

TAF-10010/12510/15010/17510/20010/22510/25010/27510  
30010/32510/35010/37510/40010/45010/50010

取扱説明書

- このたびは、**TRUSCO**アルミフレキシブルダクトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用の際は、この取り扱い説明書をお読みになり、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管し、必要なおきにお読み下さい。

## 安全にお使いいただくために

### 注意・保管・その他

- 本来の用途以外では使用しないでください。  
※ 製品が破損・劣化する原因になります。
- ダクトを使用する時は、出来るだけ直線で張りを持たせて使用してください。  
※ 破損状態での使用を禁止します。
- 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料などや、その他の引火性のものや、爆発性のある物の近くや  
雰囲気の中では使用しないでください。
- 本体アルミペットは、破れやすいので、突起物には触れさせないで下さい。

### 仕様

呼径(φ)	品番	定尺(m)	内径(mm)	質量(約kg)	鋼線径(mm)	備考
100	TAF-10010	10	110	1.15	1.0	●本体材質 アルミペット ペット12ミクロン+アルミ9ミクロン ドライラミネート  ●鋼線ピッチ 25mm
125	TAF-12510	10	135	1.44		
150	TAF-15010	10	160	1.73		
175	TAF-17510	10	185	2.02		
200	TAF-20010	10	210	2.3		
225	TAF-22510	10	235	2.59		
250	TAF-25010	10	260	2.88		
275	TAF-27510	10	285	3.17		
300	TAF-30010	10	310	3.45		
325	TAF-32510	10	340	5.25	1.2	●使用範囲 送風温度△10℃～+80℃ 最大風速 20m/s 静圧 -200～1000Pa
350	TAF-35010	10	365	5.65		
375	TAF-37510	10	390	6.01		
400	TAF-40010	10	415	6.46		
450	TAF-45010	10	465	7.27		
450	TAF-45010	10	465	7.27		
500	TAF-50010	10	515	8.01		

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、  
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。  
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 0120-509-849  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp  
<http://www.orange-book.com/>

MADE  
IN  
JAPAN

09/09-PD-初版