



品番 TKC-180


品名 キーレスドリルチャック

チャック部取付軸径範囲


0.8~10mm

※刃部外径範囲

10mm以下





使用方法



- ・ A部、B部を反対方向に回す事で先端のツメの開閉がおこなえます。
- ・ 確実にロックされた状態を確認した後で使用下さい。

●強靱六角シャンク (チャックアダプター) PAT.P



六角シャンク部は靱性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れた高級クロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し、**チャック連結部に圧入**していますので耐久性は抜群です。

使用状況に応じては、衝撃により軸部（チャックアダプター）が破損することがありますのでご注意下さい。

※製品性能上、刃部外形10mm以下のものをご使用下さい。

- 始動前に先端工具の固定とチャック本体の取り付けを確実にこなってからご使用下さい。
- 作業時は保護メガネを使用して下さい。
- 本製品の改造は危険ですので、おこなわないで下さい。
- インパクトドライバーでの逆回転使用の場合、チャック部がゆるむことがありますのでご注意下さい。



木工ギムネなどの高トルクが必要とされる作業には使用しないで下さい。