

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals use professionally qualified tools.  
This line of products brings manufacturers all the advantages of  
using excellent equipment.  
and will satisfy each and every user in the workplace.

# 双眼メガネルーペ

この度は、TRUSCO 双眼メガネルーペをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に  
保管してください。

## ▲ 使用上のご注意

▲ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンズを通して絶対に太陽を見ないで下さい。失明の恐れがあります。</li> <li>● 直射日光の当たるところに放置しないで下さい。火災の恐れがあります。</li> </ul>
▲ 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンズが汚れた場合は、付属の布、又は柔らかい布で軽く拭いて下さい。</li> <li>● 汚れがひどい場合は、中性洗剤を布に染み込ませて拭いて下さい。</li> <li>● シンナー、ベンジン、アルコール等は絶対に使用しないで下さい。</li> </ul>

## 特長

- このメガネルーペはメガネの感覚そのまま、両眼で見ることが出来る便利で見やすい高性能ルーペです。
- 一時的に使用しない時でもレンズを上跳到ね上げる事が出来ます。
- メガネをかけた上にさらにこのメガネルーペを掛けることが出来ます。
- 両手が使えるので、細かい作業にも最適です。
- 軽いので長時間使用にも適しています。


※ レンズと見る物体との距離は個人差があります。物体を前後に動かし、一番見やすい位置で使用して下さい。

跳ね上げ時



## レンズの取り付け・取り外し方法

- レンズを取付時、また外す時は図のようにレンズを矢印の方向にスライドして下さい。



## 別売交換レンズ

品番	レンズ倍率	材質
TSM-LENS1.6	1.6 倍	アクリル (傷防止コーティング加工済)
TSM-LENS2.0	2 倍	アクリル (傷防止コーティング加工済)
TSM-LENS2.3	2.3 倍	ポリカーボネート (傷防止コーティング加工済)

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。  
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。  
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。