







スチールワゴン TWG3 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、ご購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ◎ ワゴンの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。 ◎ 天板、引出しには最大積載質量（等分布）以上のものを載せたり、収納しないでください。破損してケガをすることがあります。 <最大積載質量> 天板 : 8 Kg 上段引出し : 5 Kg 中段引出し : 10 Kg 下段引出し : 15 Kg ◎ 手指を引き出しのまわりにつけたまま開閉しないでください。手指をはさんでケガをすることがあります。 ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。 ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。 ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。 ◎ 高熱のものを直接天板の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。 ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。 ◎ 引出しには貴重品を収納しないでください。鍵を壊されて盗まれることがあります。 <p>※ 本製品は簡易施錠です。収納されたものの盗難については一切責任を負いませんのであらかじめご承知ください。</p>




◆付属品：ペントレー（1枚）
仕切り板（2枚）



※下段引出し部
樹脂（止め具）を横にひねると
仕切り板が外れます。

品質表示

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
TWG3	395	550	616	21.2



※ 製品を使用する際は、引出しの上部の緩衝材を外してください。

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※ シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

キャスター類はゆるみやグラつきがないか時々点検して、ゆるみがありましたらしっかり締めなおしてください。けがや破損、床面の傷の防止になります。

万一、鍵を紛失された場合は、ご購入店へ製品の品番と鍵番号（鍵受け部に刻印）を告げてご注文ください。（有償）

保証期間

<日本国内において>
目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記にお願いいたします。

MADE IN CHINA

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  0120-509-849