



スタットバー® (傾き防止バー)

3分スタット付・無



- 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
- バーは自在に曲げられるφ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。

ご注意 スタット付ボックスには3分スタット無をご使用ください。



- ①アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付けてください。(スタットバーのツメを折り曲げて固定してください。)
- ②壁厚に合わせてスタットバーを曲げ、壁筋に結束してください。(バーは自在に曲げられます。)
- ③型枠への固定は、スタットボルト(OF-1C)で引っぱり固定してください。

規格	品番	適合ボックス	入数	最小入数	標準価格
3分スタット付	OF-33S	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型) ●大形(浅型・深型))		50	150
	OF-33S2	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型) ●大形(浅型・深型)) × 2個付け (ピッチ150mm)	50	10	300
	OF-33S2A	鉄製アウトレットボックス (●中形(浅型・深型) ●大形(浅型・深型)) × 2個付け (ピッチ180mm)	50	10	300
3分スタット無	OF-33M	当社スタット付ボックス(鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)		50	150
	OF-33M2	当社スタット付ボックス(鉄・樹脂製) × 2個付け (ピッチ150mm) 当社セーリスボックス(樹脂製1・2個用) × 2個付け	50	10	300