


X線防護用 配管キット



ご注意


- 施工方法に応じて、ねじ・接着剤で確実に固定したり、アルミテープで補強する等してください。
アルミテープ (HAT-5050)
アルミダクトテープ (ADT-20)
- ➡ 1253頁
- X線装置から一次X線を受けない位置に施工してください。

新
新
新
受
受
受

- レントゲン室等のX線透過保護が必要な部屋への配管貫通箇所に使います。
- 鉛を加工する手間がならず、施工が簡単です。
- 両面テープ付なので、壁への仮固定ができ施工が容易です。
- 施工時、手で触れる鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。

適合

呼び	PF管	CD管	VE管	厚鋼	薄鋼
16	16	16	16	G16	C19
22	22	22	22	G22	C25
28	28	28	28	G28	C31
36	36	36	36	G36	C39
42	42	42	42	G42	C51
54	54	54	54	G54	C63
70	—	—	70	G70	C75



鉛当量(T)	品番	φD	W	B	L	入数	標準価格
2.0mm	XPK-16	24	126	50	49	1	8,860
	XPK-22	32	134	50	65	1	9,020
	XPK-28	38	140	50	77	1	10,200
	XPK-36	47	149	50	95	1	10,900
	XPK-42	54	156	50	109	1	15,400
	XPK-54	68	170	50	137	1	17,300
3.0mm	XPK-70	78	180	50	157	1	19,400
	X3K-16	24	126	50	49	1	9,770
	X3K-22	32	134	50	65	1	10,400
	X3K-28	38	140	50	77	1	11,600
	X3K-36	47	149	50	95	1	12,200
	X3K-42	54	156	50	109	1	26,900
	X3K-54	68	170	50	137	1	29,100
	X3K-70	78	180	50	157	1	31,700

受 受注品 新 新商品