


● 吊りボルト・丸鋼用□WC支持金具



新商品

- 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
- ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
- W3/8、W1/2に兼用できます。
- 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)




仕様詳細情報
SD仕様 ばね、ボルト(S)

2020年6月発売予定



許容静荷重
φ9・φ12 **98N**[10kgf]
(片側49N[5kgf])


W3/8・W1/2・M10・M12 **294N**[30kgf]
(片側147N[15kgf])




ナイロンバンド▶ **1310P**

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	丸鋼	支持金具						
SD	SD-912WCS	W3/8、W1/2、M10、M12	φ9、φ12	□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10	10	100	—	10個	198	セ

手順




① 吊りボルトに金具を押し込み、横にスライドさせ仮止めします。



② 高さ調整し、充電インパクトドライバー等で締め付けます。

取り付けにくい場合、取り外す場合





六角ボルトを押し込み、補助金具を可動させてください。


使用上のご注意

- 六角M6×20の適正締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。
- 丸鋼φ9には仮止めできません。
- 取り付けにくい場合は、六角ボルトをゆるめてご使用ください。


- 吊りボルトに補助金具がしっかり掛かっている事を確認してください。



吊りボルト	B
W3/8	33
W1/2	36



ケーブル支持金具	A
3WC	53
6WC	83
8WC	103
WCCF10	140



許容静荷重
98N[10kgf]
ナイロンバンド▶ **1310P**

仕様	ご注文品番	適合			梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		吊りボルト	丸鋼	支持金具						
E	912WC	W3/8、W1/2	φ9、φ12	3WC、6WC、8WC、WCCF10	10	200	—	10個	120	