





- アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
- 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。




使用上のご注意

- タッピンねじの締め過ぎにご注意ください。

仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格 (円)	納期 区分
		間柱	ボックス						
Y	MB209	90×45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、 塗代カバー付き	20	100	—	20個	255	



- アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
- 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。




使用上のご注意

- タッピンねじの締め過ぎにご注意ください。

仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格 (円)	納期 区分
		間柱	ボックス						
Y	MB210	100×45	鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、 塗代カバー付き	20	100	—	20個	275	


取付ポイント



※図はMB205の取り付け状態です。タイプによりアウトレットボックスの固定方法や間柱への取り付け部が異なります。(寸法図を参照ください。)

応用例


開口のない面に使用



※間柱の開口のない面に取り付ける場合は、タッピンねじ(サイズ3.5~5別売)を使用して取り付けてください。

アウトレットボックスの固定

- 鋼製アウトレットボックス ▶ 1382P
- 樹脂製アウトレットボックス ▶ 83P



使用上のご注意

- 合成樹脂製アウトレットボックスの小穴部分の適合板厚は6mm以下です。
- 合成樹脂製アウトレットボックスの反りや形状等により取り付けられないことがあります。