


ダクター中ナット



07


仕様	ご注文品番	色味	板厚	適合		梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期 区分		
				ダクターチャンネル	ボルト						
E	DHN-W3	金	4.5	D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ、D2タイプ、 D3タイプ	W3/8	30	—	1袋(10個入)	450		
E	DHN-M10	銀			M10	30	—	1袋(10個入)	450		
E	DHN-W4	金			W1/2	5	—	1袋(10個入)	630		
E	DHN-M12	銀			M12	—	—	1袋(10個入)	630		納
Z	Z-DHN-W3	—			W3/8	5	—	1袋(10個入)	790		
Z	Z-DHN-M10	—			M10	30	—	1袋(10個入)	790		
Z	Z-DHN-W4	—			W1/2	—	—	1袋(10個入)	1,140		セ
Z	Z-DHN-M12	—			M12	30	—	1袋(10個入)	1,140		セ
S	S-DHNR-W3	—	4.0		W3/8	5	50	1袋(10個入)	1,680		
S	S-DHNR-M10	—			M10	30	—	1袋(10個入)	1,680		
S	S-DHNR-W4	—			W1/2	—	—	1袋(10個入)	2,100		納
S	S-DHNR-M12	—			M12	30	—	1袋(10個入)	2,100		セ

使用上のご注意

- 溶融亜鉛めっき仕上のボルトでは、めっきの付着状態により取り付けられない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。

仮止め用ダクター中ナット

仮止め



仕様詳細情報

- E仕様 仮止め金具 (S)
- S仕様 仮止め金具 (S)


※ () 内はS-DHZN-W□

下記サイズについても承ります


M10、M12用

- ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。
- 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。

取付ポイント




折り曲げのある方に中ナットを差し込み後、片側にはめ込みます。




仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束	販売単位	標準価格(円)	納期区分
		ダクターチャンネル	ボルト				
E	DHZN-W3	D1タイプ、D2タイプ	W3/8	—	1袋(20個入)	1,980	セ
E	DHZN-W4		W1/2	—	1袋(20個入)	2,320	納
S	S-DHZN-W3		W3/8	—	1袋(20個入)	4,380	納
S	S-DHZN-W4		W1/2	—	1袋(20個入)	5,400	納

手順



①左図の様に斜めに押し込んで、完全に中ナットが入った後、ダクターのリップ部に中ナットを合わせます。



②ダクター内に取り付け後、支持間隔に合わせてスライドさせます。